

LED-Ringbeleuchtung OBB-A6102



Funktion

1. Dimmer Lichtintensität
2. Ein- / Ausschalter
3. Befestigungsschrauben



Vorteile auf einen Blick

- ✓ Gleichbleibende Farbtemperatur
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Wartungsfrei, kein Lampenwechsel
- ✓ Sehr geringe Stromaufnahme
- ✓ Mit UK-Netzstecker erhältlich



Sicherheitshinweise

Das Licht der Ringbeleuchtung ist sehr hell. Schalten Sie die Beleuchtung daher immer erst ein, bevor Sie durch die Okulare blicken. Vermeiden Sie es, direkt in die LEDs zu schauen.



Technische Daten

Beleuchtungsstärke: 4,5W-LED
 Farbtemperatur: ca. 7600K
 Innendurchmesser: 63 mm
 Eingangsspannung: AC 100-240V



Hinweis

Die Ringbeleuchtung passt nicht zu folgenden Serien:

- OSE-1
- OSF-4G
- OZC-5
- OZG-4
- OZL-45R



Techn. Service +49 7433 9933 777