

illuminazione ad anello di polarizzazione OZB-A7101



Funzione

1. Interruttore on-off
2. Intensità della luce più bassa
3. Collegamento all'alimentazione elettrica
4. Viti di fissaggio
5. Analizzatore
6. Polarizzatore (regolabile)



Vorteile auf einen Blick

- ✓ Filtro polarizzatore per la visualizzazione di superfici lucide
- ✓ Temperatura di colore coerente
- ✓ Lunga vita di servizio
- ✓ Senza manutenzione, nessuna sostituzione della lampada
- ✓ Consumo di corrente molto basso
- ✓ Disponibile con spina di rete del Regno Unito



Istruzioni di sicurezza

La luce dell'illuminatore ad anello è molto luminosa. Pertanto, accendere sempre l'illuminazione prima di guardare attraverso gli oculari. Evitare di guardare direttamente i LED.



Technische Daten

Intensità di illuminazione: 4,5 W-LED
 Temperatura del colore: 6500-7000K
 Diametro interno: 62 mm
 Tensione d'ingresso: AC 100-240 V
 Tensione di uscita: DC 24 V 0,5 A



Nota

L'illuminazione ad anello non si adatta alle seguenti serie:

- OSE-1
- OSF-4G
- OZC-5
- OZG-4
- OZL-45R



Servizio tecnico +49 7433 9933 777