

LED illuminazione ad anello OBB-A6102



Funzione

1. Intensità della luce più bassa
2. Interruttore on-off
3. Viti di fissaggio



I vantaggi in sintesi

- ✓ Temperatura di colore coerente
- ✓ Lunga vita di servizio
- ✓ Senza manutenzione, nessuna sostituzione della lampada
- ✓ Consumo di corrente molto basso
- ✓ Disponibile con spina di rete del Regno Unito



Istruzioni di sicurezza

La luce dell'illuminatore ad anello è molto luminosa. Pertanto, accendere sempre l'illuminazione prima di guardare attraverso gli oculari. Evitare di guardare direttamente i LED.



Dati tecnici

Intensità di illuminazione: 4,5W-LED
 Temperatura del colore: ca. 7600K
 Diametro interno: 63 mm
 Tensione d'ingresso: AC 100-240V



Nota

L'illuminazione ad anello non si adatta alle seguenti serie:

- OSE-1
- OSF-4G
- OZC-5
- OZG-4
- OZL-45R



Servizio tecnico +49 7433 9933 777